

# RENZMANN

## 工业容器清洗机 ROBUS



可用溶剂或水性介质  
进行清洗



仅适用于带出料口的容器

### 高效清洁



▶ 容器清洁度更高，停机时间更少

### 操作简便



▶ 清洗周期短，运行可靠

### 更高品质



▶ 采用高品质部件，结构坚固耐用

#### 规格参数

容器最大内/外径 [mm]

容器内高 [mm]

容器口沿离地高度 [mm]

外形尺寸 (宽 × 深 × 高) [mm]

#### 规格 1

1200 / 1250

500 - 1300

700 - 1500

2500 × 4250 × 2020

#### 规格 2

1600 / 1650

500 - 1500

700 - 1700

2800 × 4650 × 2310

#### 规格 3

2000 / 2050

500 - 1700

700 - 1900

3350 × 6150 × 2650

保留技术变更权利



践行可持续发展！  
更多高效回收处理，  
替代废液处置。



## 为什么选择 ROBUS ？



### 清洗效果：

采用离心展开式刷头，对容器内部进行高效清洗。

使用循环清洗溶剂进行清洗，并以洁净溶剂进行后冲洗。



### 操作便捷：

配备自动清洗程序，操作更便捷。



### 安全性：

欧洲 ATEX 防爆认证：设备内部 0 区按 ATEX 1 类设备认证（经型式检验），  
设备外部 1 区按 ATEX 2 类设备认证。




### 耐用性：

泵、风机等均采用高品质部件；配合定期维护，设备使用寿命更长。



## 清洗效果对比



我们的跨专业团队为您提供专业咨询  
与全球客户服务支持。

清洗与蒸馏测试  
[technikum@renzmann.com](mailto:technikum@renzmann.com)

咨询与销售  
[sales@renzmann.com](mailto:sales@renzmann.com)

服务与维护  
[service@renzmann.com](mailto:service@renzmann.com)